Wera

Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada, medidas en pulgadas, aislado conforme a VDE 17 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	633995 6
GTIN	4013288190970
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:
Surtido de llaves de vaso **completamente aislado hasta 1000 V** según **DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**
Aplicación:
Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M3,5 – M12.
Material:
Acero al cromo molibdeno, cromado mate.
Suministro:
Insertos para llaves de vaso de 6 caras aislados conforme a VDE: 14 uds. tam. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Prolongaciones aisladas conforme a VDE: 91 mm y 166 mm
Carraca aislada conforme a VDE: 1 ud.
Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia
Material: Acero al cromo molibdeno
Altura: 60 mm
Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 6-19 mm

Descripción técnica

Número de piezas	17
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	6-19 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Quality Dress	8100 SB VDE 1
Norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Material	Acero al cromo molibdeno
Embalaje	Estuche de tejido, cierre por adherencia
Longitud	300 mm
Anchura	180 mm
Altura	60 mm
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave de vaso