Arrancatuercas mecánico, Para tuercas: M6-M12

Datos de pedido

Número de pedido	884850 M6-M12
GTIN	4021176020063
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:
Arrancatuercas mecánico para desprender tuercas agarrotadas o giradas en exceso (hasta clase de calidad 6) sin dañar los pernos roscados. Fácil desenroscado del cincel (con filo templado), sin engancharse.

Descripción técnica

Longitud completa sin husillo de presión	80 mm
Para tuercas	M6-M12
Abertura de sujeción	10 - 18 mm
Anchura del filo de cincel	12 mm
Tipo de producto	Arrancatuercas