Honeywell

Par de guantes Waredex Work® 550, Talla de guante: 11

Datos de pedido

Número de pedido	094545 11
GTIN	4008198755012
Clase de artículo	04Q

Descripción

Ejecución:
Waredex Work® 500. Alta seguridad de agarre para el manejo de objetos aceitosos o mojados gracias al recubrimiento rugoso de poliuretano. El buen ajuste y la sensibilidad al tacto proporcionan una gran comodidad de uso. Resistencia al corte muy elevada en combinación con una barrera mecánica.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Nota:
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

EN 388 resistencia al desgarre progresivo	4
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Talla de guante	11
Exento de DMF	sí

Protección contra el calor	no disponible
Agarre con aceite	moderado
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Material recubrimiento	PU
Forma ajustada	muy satisfactorio
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
EN 388 resistencia al corte	5
Quality Dress	Waredex Work 550
exento de silicona	sí
Agarre en mojado	moderado
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Contenido	16
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Tecnología de punto	13G
propiedad electrostática	0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Material de base	HPPE, vidrio
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	gris / beige
Peso	75 g
Longitud	255 - 265 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes