Estantería básica de gran envergadura, Profundidad 926 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 2438/2146mm

Datos de pedido

Número de pedido	990875 2438/2146
GTIN	4004514224750
Clase de artículo	97C

Descripción

Ejecución:
Con tableros de viruta de 16 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 38 mm. Montaje rápido totalmente encajable, sin tornillos, mediante perforación regular de los perfiles.
Carga máxima por estante: hasta 720 kg, **carga máxima por compartimento:** hasta 3200 kg.
Descripción:
Medidas de construcción:
estantería básica: Medida nominal = media exterior mm
Profundidad de bastidor total: Medida nominal = media exterior mm
Aplicación:
Almacenamiento de mercancías voluminosas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados. Manejo y montaje especialmente sencillos.
Lacado:
Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro **con recubrimiento de polvo.**
Nota:

- **Entrega solamente posible como estantería básica, no hay estantería de ampliación. En caso necesario se pueden unir firmemente 2 o más estanterías básicas por medio de elementos de unión (incluidos en el volumen de suministro) para formar una hilera de estantería.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 100 mm. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**

- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Descripción técnica

Material niveles de almacenamiento	Tablero de madera
Anchura estante	2146 mm
Anchura estante = medida deconstrucción	2146 mm
Anchura	2146 mm
Altura	2438 mm
Carga por estante	620 kg
Montaje por el cliente	sí
Número niveles de almacenamiento tablero de viruta	4
Profundidad de estante	926 mm
Montaje estantería	Estantería básica
Profundidad	926 mm
Profundidad de estantería	926 mm
Ancho de estantería	2146 mm
Altura de la estantería	2438 mm
Grosor de plaquita	16 mm
Regulación de la altura en el intervalo	38 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Selección del color	RAL 5010, 2004
Atributo del nombre de producto	Profundidad 926 mm
Tipo de producto	Estantería de gran envergadura