Máscara de soldadura automática 3M™Speedglas™ 10 V, Color: BLACK

Datos de pedido

Número de pedido	097905 BLACK
GTIN	4046719788804
Clase de artículo	04O

Descripción

Ejecución:
Modelo de iniciación con **filtro de soldadura automático** variable y 3 niveles de sensibilidad. Esta robusta máscara ofrece una **protección fiable** y es muy apropiada para trabajos de soldadura ocasionales, p. ej., trabajos de conservación. Con **cómoda cinta para la cabeza** y **vidrios frontales intercambiables**. Combina fácilmente con otros EPI, tales como gafas de protección o máscaras de protección respiratoria. **Niveles de protección oscuros:** 10 – 12. **Nivel claro:** 3. Con batería de litio de 3 V (vida útil 1.500 horas). **Campo visual filtro de soldadura:** 44 × 93 mm.
Aplicación:
Soldadura MIG / MAG y con electrodos
Norma:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT
Tiempo de conmutación de claro a oscuro: 0,1 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro: 40 - 250 ms
Clasificación según EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Descripción técnica

Tiempo de conmutación de oscuro a claro	40 - 250 ms

Clasificación según EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Tipo	BLACK
Tiempo de conmutación de claro a oscuro	0,1 ms
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Máscara de soldadura