Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm, ⌀ DC: 22mm

Datos de pedido

Número de pedido	119000 22
GTIN	4014586240091
Clase de artículo	03G

Descripción

Ejecución:
Fresa de corona de **metal duro de alto rendimiento** con alojamiento QuickIN. Para una vida útil más alta y una excelente capacidad de mecanizado.
Longitud total: 77 mm en todos los tamaños de barrena.
Idóneo para:
Taladradoras de corona hueca FEIN con alojamiento QuickIN para cambios de herramientas rápidos y sin llave. Con adaptador también adecuado para otras marcas. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % – 60 % de tiempo.
Suministro:
Sin espiga de centrado.
Nota:
Taladradora de corona hueca FEIN, ver n.° 076520/ 076524/ 076526 grupo 0 – uso en taller.
Al utilizar la fresa de corona n.° 119010 y 119000 se necesita la espiga de centrado n.° 119019.

Descripción técnica

⌀ nominal D_C	22 mm
Profundidad de corte	35 mm
Material de corte	MD
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa de corona

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm²	adecuado		
Acero < 750 N/mm²	adecuado		
Acero < 900 N/mm²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm²	adecuado		
INOX < 900 N/mm²	adecuado		
INOX > 900 N/mm²	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		