Medidor climatológico Juego de humedad / temperatura, Tipo: FT

Datos de pedido

Número de pedido	474164 FT
GTIN	4029547019395
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:
Medidor climatológico Testo 440 y sonda de humedad y temperatura **para la medición de la humedad y la temperatura en almacenes, cámaras frigoríficas y locales de trabajo, así como en canales de ventilación.**
Función:
IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.
Suministro:
Medidor climatológico Testo 440 n.º 474141 tam. 440, 3 uds. de pilas Mignon tipo AA, cable USB, sonda de humedad y temperatura n.º 474148 tam. FT, maleta n.º 474161 tam. K y protocolo de calibración.

Descripción técnica

Límite de error humedad relativa	± 2 %
Límite de error de la temperatura	±0,5 °C
Campo de medición de temperatura	-20 - 70 °C

Gama de medición humedad relativa	0 - 100 %
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Tipo de pila	Mignon, AA
Cantidad de pilas contenidas	3
Calibración	Precio a petición
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Tipo de producto	Higrómetro y sensor de temperatura

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6