Lámpara de trabajo de LED con batería, Tipo: 360

Datos de pedido

Número de pedido	081543 360
GTIN	4062406056858
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:
Luminaria de trabajo LED con batería, con tulipa orientable, botón giratorio para atenuación con progresión continua. La cubierta traslúcida proporciona iluminación antideslumbrante. Pie soporte con imán integrado y gancho de suspensión.
Función:
IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.
Suministro:
Incluye cable de carga y bloque de alimentación enchufable.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 54
Bombilla intercambiable	no
Tensión de batería	3,7 V
Tipo batería	Ion de litio

Corriente de alumbrado	60 - 1000 lm
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	1
Duración ilumin.	1,5 h
Bombilla	Módulo LED
Zona ATEX	ninguno
Peso	470 g
Longitud total	260 mm
Tipo de producto	Lámpara de trabajo