FAHRION®

Juego de pinzas portapiezas ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16

Datos de pedido

Número de pedido	309390
GTIN	2050001764638
Clase de artículo	39Y

Descripción

Ejecución:
Concentricidad de sistema y precisión de repetición **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.
Ventaja:
El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.
Idóneo para :
Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.
Nota:
· **Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.**
· **Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).**
Precisión de concentricidad: ≤ 2 µm

Descripción técnica

Adaptador	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Precisión de concentricidad	≤ 2 µm

Tipo de producto	Pinza portapieza