Hoja de datos

Garant

# Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/06mm

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 260611 16/06 |
| GTIN | 4062406059323 |
| Clase de artículo | 21T |

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Tamaño del mango | 16 mm |
| Anchura de función $L_4$ de los soportes neutros | 11 mm |
| Voladizo $L_1$ de los soportes neutros | 12,4 mm |
| Longitud total L de los soportes neutros | 100 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 15 |
| Código ISO Soporte | SRDCN 1616H06 |
| Plaquita de corte adecuada | RC.T 0602 |
| Tamaño de placa | 6 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | neutro |
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 30 grados |
| Aplicación | Refrentado |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 15 | 269028 15 |
| Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |