Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm

Datos de pedido

Número de pedido	260607 20/08
GTIN	4062406059507
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SRGCR/L 2020K08
Longitud de la cabeza L_1	14,7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 29
Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0803
Tamaño de placa	8 mm
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L_4	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete