Garant

Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 38 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	630012 6
GTIN	4062406060213
Clase de artículo	61A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124.** Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120.**
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.
Aplicación:
Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M20.
Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M18.
Material:
Acero al cromo vanadio, cromado.
Suministro:
Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 9 uds. n.º 631029 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Vaso de 1/2 pulgada de 6 caras: 10 uds. n.° 642229 tam. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Vasos de punta de1/4 pulgada, de 6 caras: 3 uds. n.º 631729 tam. 3; 4; 5
Vasos de punta de1/2 pulgada, de 6 caras: 5 uds. n.° 643229 tam. 6; 8; 10; 12; 14
Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633029 tam. 116
Mango transversal 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641329 tam. 295
Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632829 tam. 1/4
Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. n.° 632429 tam. 50; 150
Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. n.° 641029 tam. 130; 255
Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633529 tam. 1/4
Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632025 tam. 1/4

Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS
Nota:
Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-30 mm
Número de piezas	38
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-14 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	510 mm
Anchura	294 mm
Altura	61 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631029 6
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalargo Hexágono 3 mm	631729 3
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 146 mm	632829 146

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642229 21
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631029 10
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642229 22
Inserto de espuma de PUR para el surtido 630012	630304 630012
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642229 24
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642229 30
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632429 50
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631029 5,5
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631029 8
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631029 11
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642229 16
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631029 9
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642229 18
Caja modular Tipo 4	630305 4
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalargo Hexágono 5 mm	631729 5
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632429 150
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalargo Hexágono 4 mm	631729 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631029 4
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631029 5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631029 7

Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo	632025
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642229 27
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642229 19
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642229 17
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642229 13
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640025 1/2
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632025 1/4