Garant

# Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 39 piezas, Tipo: 6

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 630299 6 |
| GTIN | 4062406060275 |
| Clase de artículo | 61A |

## Descripción

**Ejecución:**
**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124.** Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120.**
Caja clasificadora de plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y cierre rápido innovador, fácil de manejar.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.
**Aplicación:**
Para tornillos con hexágono exterior / tuercas con rosca M2 – M8
y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M10.
Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 – M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M2 – M4
y para tornillos Torx® interiores con rosca M2,5 – M8.
**Material:**
Acero al cromo vanadio, cromado.
**Suministro:**
Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.º 631029 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 5 uds. similares a n.° 675240 tam. 3; 4; 5; 6; 8
Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. similar a n.º 675310 tam. 1; 2; 3
Punta, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. similar a nº. 675320 tam. 2
Puntas, C 6,3, para ranura: 4 uds. similar a n.º 675250 tam. 3; 4; 5,5; 6,5

Puntas, C 6,3 para Torx® interior: 8 uds. similar a n.° 675340 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Destornillador para puntas: 1 ud. similar a n.º 676800 tam. 4/4
Mango encajable: 1 ud. n.° 632829 tam. 146
Prolongaciones: 2 uds. n.° 632429 tam. 50; 100
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633529 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632025 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Intervalo de ancho de llave hexagonal | 3-8 mm |
| Perfil de salida | Vaso de 6 caras |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Perfil de salida | Destornillador para Phillips |
| Perfil de salida | Destornillador Pozidriv |
| Perfil de salida | Destornillador Plano |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® |
| Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 4-13 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul |
| Embalaje | Caja de plástico ABS con cierre rápido |
| Longitud | 257 mm |
| Anchura | 147 mm |
| Altura | 45 mm |
| Grado de llenado de un cajón en G | 5×10 |
| Tipo de producto | Llave de vaso |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm | 632429 50 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm | 631029 6 |
| Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 146 mm | 632829 146 |

| | |
|---|---|
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm | 631029 4 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm | 631029 9 |
| Caja modular Tipo 2 | 630305 2 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm | 631029 4,5 |
| Inserto de espuma de PUR para el surtido 630299 | 630304 630299 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm | 631029 12 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm | 631029 10 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm | 631029 5 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm | 631029 5,5 |
| Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo | 632025 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm | 631029 8 |
| Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 100 mm | 632429 100 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm | 631029 13 |
| Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4 | 633529 1/4 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm | 631029 11 |
| Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm | 631029 7 |