GRIDLINE

Carros de montaje para cajones, 26×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 860/0

Datos de pedido

Número de pedido	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:
Para equipar con cajones 26×20G.
Carro de montaje en 30×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, ∅ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.
Lacado:
Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**
Nota:
Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 930634 o el n.º 930636 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).
Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo: 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura: 885 mm
Anchura: 750 mm

Profundidad: 600 mm
Altura útil: 600 mm
Carcasa de cajonera, altura: 700 mm
Capacidad de carga máxima: 500 kg

Descripción técnica

Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Altura	885 mm
Profundidad	600 mm
Anchura	750 mm
Capacidad de carga máxima	500 kg
Altura útil	600 mm
Peso	56 kg
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×20G

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930636 150
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	930634 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930634 150
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	930634 50
	930636 100

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	930634 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930636 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 250 mm	930634 250
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	930636 300
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930634 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930634 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 300 mm	930634 300
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 200 mm	930636 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 125 mm	930636 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 250 mm	930636 250