Garant

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 29 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	637912 6
GTIN	4062406061357
Clase de artículo	61A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124.** Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120.**
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial. Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.° 642229.
Aplicación:
Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.
Material:
Acero al cromovanadio, cromado.
Suministro:
Insertos para llaves de vaso: 23 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
Mango transversal: 1 ud. n.° 641329 tam. 295
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641029 tam. 75; 125; 250
1 llave de vaso de 6 caras de cada tamaño: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS
Nota:
Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Número de piezas	29
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-34 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud	510 mm
Anchura	294 mm
Altura	61 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Inserto de espuma de PUR para el surtido 637912	630304 637912
Caja modular Tipo 4	630305 4
Caja modular Tipo 4-1	630310 4-1
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Caja para piezas pequeñas easyPickAltura 50 mm Ancho×Profundidad en G / modelo 2X3/1	951251 2X3/1