Garant

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 35 piezas, Tipo: SD

Datos de pedido

Número de pedido	638025 SD
GTIN	4062406061401
Clase de artículo	61A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123; vasos** según **DIN 3124.**
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120.**
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.
El perfil Surface Drive actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios (por ejemplo, tornillos imperiales) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con el perfil Surface Drive. Las prolongaciones Wobble-Fix dejan un ángulo de orientación y se pueden sujetar mediante enclavamiento.
Aplicación:
Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M22 y 1/4 – 7/8 pulgada (medidas americanas en pulgadas) y tornillos con hexágono interior con rosca M5 – M18.
Material:
Acero al cromovanadio, cromado.
Suministro:
Insertos para llaves de vaso de 6 caras, Surface Drive: 19 uds. n.° 642325 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.° 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mango transversal: 1 ud. n.° 641329 tam. 295
Prolongaciones "Wobbel-Fix": 2 uds. n.° 641129 tam. 125; 250
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2

Vástago de unión: 1 ud. similar a n.º 650002 tam. 5 accionamiento hexagonal de 7/16 pulgadas E 11,2, salida de velocidad cuadrada de 1/2 pulgadas
Piezas de unión: 2 uds. similares a n.º 649500
Accionamiento vaso cuadrado de 3/8 pulgadas, salida de velocidad cuadrada de 1/2 pulgadas
Accionamiento cuadrado 1/2 pulgadas, salida de velocidad cuadrada 3/8 pulgada
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS
Nota:
Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Intervalo anchura de llave Surfacedrive	8-34 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	35
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-14 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surfacedrive
Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Perfil de llaves de vaso de 6 caras	Surfacedrive
Cuadrado con Wobble-Fix	con ángulo de orientación
Longitud	510 mm
Anchura	294 mm
Altura	61 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642325 18
	642325 16

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642325 12
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642325 11
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Caja para piezas pequeñas easyPickAltura 50 mm Ancho×Profundidad en G / modelo 2X3/1	951251 2X3/1
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Inserto de espuma de PUR para el surtido 638025	630304 638025
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642325 30
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 34 mm	642325 34
Caja modular Tipo 4-1	630310 4-1
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642325 17
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643229 7
Caja modular Tipo 4	630305 4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643229 4
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642325 19
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642325 22
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642325 27
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642325 32
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642325 10

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642325 24
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642325 14
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642325 15
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 9 mm	642325 9
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643229 5
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642325 13
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642325 8
Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642325 21