Garant

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 32 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	639062 6
GTIN	4062406061395
Clase de artículo	61A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124.** Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120.**
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.
Aplicación:
Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M22 y para Torx® interior con rosca M5 – M14.
Material:
Acero al cromovanadio, cromado.
Suministro:
Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 18 uds. n.° 642229 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vasos de punta para Torx®: 8 uds. n.° 643629 tam. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Mango transversal: 1 ud. n.° 641329 tam. 295
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641029 tam. 75; 125; 250
1 llave de vaso de 6 caras de cada tamaño: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS
Nota:
Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-34 mm
Número de piezas	32
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Longitud	510 mm
Anchura	294 mm
Altura	61 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642229 8
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642229 30
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642229 21
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642229 15
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642229 32
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Caja modular Tipo 4-1	630310 4-1
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642229 22
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642229 10
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642229 24
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada Perfil Torx® TX30	643629 TX30

Caja para piezas pequeñas easyPickAltura 50 mm Ancho×Profundidad en G / modelo 2X3/1	951251 2X3/1
Inserto de espuma de PUR para el surtido 639062	630304 639062
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642229 12
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642229 18
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642229 13
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642229 19
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada Perfil Torx® TX60	643629 TX60
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642229 14
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 34 mm	642229 34
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada Perfil Torx® TX25	643629 TX25
Caja modular Tipo 4	630305 4
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642229 17
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada Perfil Torx® TX40	643629 TX40
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada Perfil Torx® TX55	643629 TX55
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada Perfil Torx® TX27	643629 TX27
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642229 11
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada Perfil Torx® TX45	643629 TX45
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642229 27
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642229 16
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada Perfil Torx® TX50	643629 TX50