Garant GRIDLINE

# Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1000/7

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 931115 1000/7 |
| GTIN | 4062406062774 |
| Clase de artículo | 9GK |

## Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**
**Ejecución:**
Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.
Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón **a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.
**Colocación:**
Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300
**Lacado:**
Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**
**Nota:**
Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.
Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones superficie útil en G: 26×24
Altura: 1000 mm

Anchura: 750 mm
Profundidad: 700 mm
Altura útil: 900 mm
Altura útil para cajones: 900 mm
Cajón anchura útil: 650 mm

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Cajón profundidad útil en G | 24 |
| Profundidad | 700 mm |
| Altura útil | 900 mm |
| Cajón anchura útil en G | 26 |
| Altura | 1000 mm |
| Peso | 147 kg |
| Cajones superficie útil en G | 26×24 |
| Cantidad de cajones | 7 |
| Altura frontal de cajón | 50 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 200 mm |
| Altura frontal de cajón | 300 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Cajón profundidad útil | 600 mm |
| ComfortClose | no |
| Soporte de goma ranurado en reborde contra caída por rodadura por 3 lados | no |
| Cajón anchura útil | 650 mm |
| Número puertas | 0 |
| Altura útil para cajones | 900 mm |

| | |
|---|---|
| Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no |
| Número de estantes extraíbles | 0 |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto | 26×24G |
| Tipo de producto | Armario para herramientas |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 100 mm | 931165 100 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 75 mm | 931165 75 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 200 mm | 931165 200 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21 | 914227 HU21 |
| Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 300 mm | 931165 300 |
| Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1000 mm | 931155 1000 |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm | 931163 50 |