Garant GRIDLINE

Cajón, 75 kg, 36×20G, Altura frontal de cajón: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	930743 200
GTIN	4062406064167
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:
Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.
Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).
Capacidad de carga de 75 kg.
Idóneo para:
Carcasa de armario de herramientas 40×24G n.º 930735.
Suministro:
Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.
Lacado:
Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Altura frontal	200 mm
Cajones superficie útil en G	36×20
Peso	20 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Altura útil	175 mm
Profundidad útil en G	20

Anchura útil en G	36
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Profundidad útil	500 mm
Anchura útil	900 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×20G
Tipo de producto	Cajón

Accesorios

Cubierta de PVC para juego de tiradores10 piezas Anchura útil de cajón en G 36	951032 36
Tapones finales para tiradores20 piezas Tipo 10	951025 10
Juego de tiras de rotulación10 piezas Anchura útil de cajón en G 36	951030 36