GRIDLINE

Carros de montaje para cajones, 46×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 860/0

Datos de pedido

Número de pedido	931427 860/0
GTIN	4062406065805
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:
Para equipar con cajones 46×24G.
Carro de montaje en 50×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, ∅ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene® de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.
Lacado:
Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**
Nota:
El equipamiento de los cajones solo está permitido con n.° 931454 o n.° 931456 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).
Grosor material: 1,2 mm
Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo: 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura: 885 mm
Anchura: 1250 mm
Profundidad: 700 mm

Altura útil: 600 mm
Carcasa de cajonera, altura: 700 mm
Capacidad de carga máxima: 600 kg

Descripción técnica

Profundidad	700 mm
Altura útil	600 mm
∅ rueda	125 mm
Peso	81 kg
Altura	885 mm
Capacidad de carga máxima	400 kg
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Anchura	1250 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	46×24G

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931456 150
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931456 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931456 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931456 300

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931456 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931454 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 250 mm	931456 250
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931456 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931454 100