Taladradora angular, Tipo: 720551

Datos de pedido

Número de pedido	075120 720551
GTIN	4014586878843
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:
Taladradora angular Fein:
- **Cabeza de engranaje de solo 96 mm de altura, incluido portabrocas, medida entre vértices 17 mm.**
- **Interruptor integral con conmutador para giro a derecha/izquierda, para un manejo cómodo.**
- **Asiento cónico del eje de taladrado para una oscilación circular precisa.**
- **Compacta para trabajar en lugares de difícil acceso.**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para inicios de taladrado sensibles.**

Ventaja:
Para trabajar en lugares de difícil acceso.
Suministro:
Incluido 1 portabrocas especial con corona dentada 0,8 – 10 mm.
Nota:
Encontrará brocas espirales adecuadas a partir del n.° 114000.

Descripción técnica

Peso	1,5 kg
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s^2
Quality Dress	WBP10
Gama de sujeción del portabrocas	0,8 - 10 mm
Asiento del portabrocas	B10
Consumo de potencia	500 W
Velocidad de giro máxima	0 - 1830 min^{-1}
∅ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha	10 mm
∅ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha	25 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladradora