Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 1250mm

Datos de pedido

Número de pedido	940041 1250
GTIN	4062406067373
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:
Armario con equipamiento en 30×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
Suministro:
Armario, incluidos estantes.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**
Nota:
Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Anchura	750 mm
ComfortClose	no
Peso	55 kg
Posicionamiento mango	arriba
Profundidad	500 mm
Altura útil	1095 mm
Altura	1250 mm
Número de estantes	2
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Profundidad en G	20
Anchura en G	30
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
	951985 30X20

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 30X20	
Estante200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30	940560 30
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Base con paneles desmontables, profundidad 20G,Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 30	958146 30
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine conPuertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Juego de iluminación básico para armarios GridLine conPuertas batientes para altura de armario 1250 mm	940501 1250
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 30X20	951980 30X20