Garant GRIDLINE

Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 20G, 16×16G, Altura frontal de cajón: 200mm

Datos de pedido

Número de pedido	940640 200
GTIN	4062406068226
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:
Cajones para incorporación en armarios GridLine. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.
Idóneo para:
Armarios n.º 940001 – 940103; n.º 940111 – 940113; n.º 940801, 940843.
Lacado:
Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**
Nota:
No adecuado para incorporación en armarios de puertas correderas.

Descripción técnica

Peso	19 kg
Altura útil	175 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Profundidad útil en G	16
Anchura útil en G	16
Intervalo de empleo	Armario de estantes
Profundidad útil	400 mm

Anchura útil	400 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	0,9 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	16×16G
Tipo de producto	Cajón

Accesorios

Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 16X16	951910 16X16
Juego de esteras antideslizantes para cajones,5 piezas Medida en G 16X16	951885 16X16