Garant GRIDLINE

Armario sobrepuesto con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 750mm

Datos de pedido

Número de pedido	940215 750
GTIN	4062406070168
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:
Armario con equipamiento en 80×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). **Zócalo de nivelación** en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
Suministro:
Armario, incluidos estantes.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**
Nota:
Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Peso	92 kg
Altura útil	613 mm
Profundidad en G	20

ComfortClose	no
Número de estantes	2
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	750 mm
Anchura	2000 mm
Posicionamiento mango	abajo
Profundidad	500 mm
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Anchura en G	80
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 300 mm	940652 300
Estante200 kg para anchura de armario / división en G 40	940590 40
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine conPuertas correderas, anchura 80G para altura de armario 750/800 mm	940515 750/800
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 200 mm	940652 200

Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 125 mm	940652 125
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 150 mm	940652 150
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 40	940560 40
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 75 mm	940652 75
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 40	940552 40
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
Cajón para armarios de puertas correderas,anchura 40G Altura frontal de cajón 100 mm	940652 100