Garant GRIDLINE

Armario para cargas pesadas con Puerta corredera con ventana, Altura: 1000mm

Datos de pedido

Número de pedido	942347 1000
GTIN	4062406072544
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:
Armario con equipamiento en 60×28G.
Paredes laterales reforzadas para el alojamiento de estantes **en ejecución reforzada para 200 kg** a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.
Armarios con base reforzada, sin zócalo de nivelación.
Suministro:
Armario, incluidos estantes.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**
Nota:
Estantes para armarios para cargas pesadas GridLine, ver n.° 942610.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg
Número de estantes	4

Profundidad	700 mm
ComfortClose	no
Posicionamiento mango	arriba
Altura	1000 mm
Peso	88 kg
Altura útil	845 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura en G	60
Profundidad en G	28
Anchura	1500 mm
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario para cargas pesadas

Accesorios

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine conPuertas correderas, anchura 60G para altura de armario 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta correderaanchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	942580 300
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta correderaanchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	942580 150
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta correderaanchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	942580 200

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta correderaanchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	942580 75
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta correderaanchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	942580 100
Estante de alta carga para anchura de armario / división en G 30	942610 30
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta correderaanchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	942580 125