Garant GRIDLINE

Armario de estantes combinable con puertas batientes de chapa maciza equipado con cajas de almacenamiento, Altura: 2000mm

Datos de pedido

Número de pedido	944221 2000
GTIN	4062406073503
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:
Armario de estantes equipado en 40×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Cerrable mediante tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Puertas plegables de chapa maciza con tableros soporte para el asiento de cajas de almacenamiento a la vista y ganchos y soportes Easyfix. Equipado con estantes y cajas de almacenamiento a la vista.
6 estantes con una **capacidad de carga de 65 kg.**
3 estantes con una **capacidad de carga de 100 kg.**
Colocación:
Número de cajas de almacenamiento: 36 × n.º 963321 tam. SB6; 51 × n.º 963321 tam. SB5; 18 × n.º 963321 tam. SB4; 16 × n.º 963321 tam. SB3Z
Suministro:
Armario, incluidos estantes y cajas de almacenamiento a la vista.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**
Nota:
Capacidad de carga por puerta: 8 kg.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura útil	1845 mm
Peso	151 kg
Altura	2000 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Número de estantes	9
Profundidad	500 mm
Anchura	1000 mm
Profundidad en G	20
Anchura en G	40
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11