XNEX 080608, HBM015, Tyyppi: ST1400



Tilaustiedot

Tilausnumero	215106 ST1400
GTIN	4062406103088
Tuoteluokka	22A

Kuvaus

Malli:
Kaksipuolinen 2×3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä **kulmajyrsintään.**
6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti.
Huomautus:
Ohjelastuamisarvot arvoille a_e = 0,3×D / a_p = 3mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,21 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 080608
Laji	HBM015
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\,max}$	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Pinnoitus	CVD
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm²	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		