XNEX 080610 Suuri syöttö, HBM20, Tyyppi: UNI

Tilaustiedot

Tilausnumero	215117 UNI
GTIN	4062406103217
Tuoteluokka	22A

Kuvaus

Malli:
6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti.
Yksipuolinen 3-leikkuinenkovametallinen kääntöterä erityisellä **suuren syötön geometrialla.**
Ohjelmointisäde arvolla $a_{p\,max}$ on 2,4 mm.
Huomautus:
Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0{,}3 \times D$ / $a_p = 3$mm.
$a_e = 0{,}6 \times D$ / $a_p = 0{,}8$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	1 mm
Teränpaksuus S	6.35 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 080608
Laji	HBM20
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\,max}$	1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	CVD
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm²	soveltuu	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	soveltuu	95 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		