XNEX 080608, HBM130, Tyyppi: INOX

Tilaustiedot

Tilausnumero	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Tuoteluokka	22A

Kuvaus

Malli:
Kaksipuolinen 2×3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä **kulmajyrsintään.**
6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti.
Huomautus:
Ohjelastuamisarvot arvoille a_e = 0,3×D / a_p = 3mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö f_z / hammas	0,12 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 080608
Laji	HBM130
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\,max}$	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		