Garant

Uranpistoterä keskiraskas työstö, CU7025, Pistoleveys w: 2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273732 2
GTIN	4062406133832
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,1 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CU7025
Kulman säde R	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm²	soveltuu	140 m/min	P
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		