Garant GRIDLINE

Vetoalusta 75 kg, 26×20G, Korkeus: 75mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	930654 75
GTIN	4062406158934
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:
Vetoalusta, **100 % ulosvedettävä.** Edestä auki, vaipan korkeus sivulla 46 mm, asennuskorkeus 75 mm. Ilman urajakolistan stanssauksia.
Sopii:
Sivukaappi 30×28G.
Toimituksen sisältö:
Vetoalusta, sisältää à 1 parin ohjauskiskoja.
Pintakäsittely:
Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**
Huomautus:
Ei sovellu asennettavaksi siirrettävään runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	26
Käyttöalue	Työkalukaappi
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Korkeus	75 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×20G
Hyötyleveys	650 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Tuotetyyppi	Vetoalusta