KYOCERA

PNMG 1106XNEN-GM, PR1525, Tyyppi: GG

Tilaustiedot

Tilausnumero	223310 GG
GTIN	4960664732906
Tuoteluokka	25A

Kuvaus

Malli:
10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.
GM - Yleiskäyttöön.
Huomautus:
Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.
Tasoterä: 2 mm
Syöttö f_z / hammas: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
tyyppi	GG
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNMG 1106XNEN-GM
Laji	PR1525
Lastuava aine	KM

Tasoterä	2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		