Lämmön- ja kosteusmittalaitteet, Tyyppi: 605l

Tilaustiedot

Tilausnumero	474184 605l
GTIN	4029547022524
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:
Kompaktit ja älypuhelimelle optimoidut mittauslaitteet. Kaikki mittaustiedot lähetetään suoraan maksuttomaan teston Smart Probes -sovellukseen (järjestelmän vaatimukset: iOS 8.3 tai Android 4.3 tai uudempi / Bluetooth 4.0) ja ne voidaan lukea mobiililaitteella, tulostaa ja lähettää suoraan sähköpostitse.
· **Näytölle saa näkyviin jopa 6 Smart Probe -laitetta yhtä aikaa.**
· **Voit lukea mittausarvot helposti ja langattomasti mobiililaitteella.**
· **Mittausarvojen muutokset esitetään kaaviona tai taulukkona.**
· **Mittaustuloksia voidaan täydentää valokuvilla.**
Lämpöhygrometri, jota voi käyttää älypuhelimella. Ilmankosteuden ja -lämpötilan mittaukseen huoneissa ja kanavissa. Kastepisteen ja kostean lämpötilan automaattinen mittaus.
Taivutettavissa 0°, 45°, 90°.
Toimituksen sisältö:
Sisältää 4 paristoa nro 081561, koko LR3 sekä kalibrointitodistuksen.
Huomautus:
Muita Smart Probe -laitteita (lämpömittari, pihti-lämpömittari, paine-eromittari ja korkeapainemittari) tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Mittausalue - lämpötila	-20 - 60 °C
Mittausalue, suhteellinen kosteus	0 - 100 %
Paino	86 g
Pituus	220 mm
Leveys	30 mm
Korkeus	24 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Lämmön- ja kosteusmittalaitteet

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3