# Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, terävä pää, FW, Kokonaispituus: 115mm

## Tilaustiedot

| | |
|---|---|
| Tilausnumero | 726436 115 |
| GTIN | 4003773025122 |
| Tuoteluokka | 73F |

## Kuvaus

**Malli:**
Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Monikomponentti-kahvankuoret musta/harmaa, sähköä johtavat. **ESD-kelpoisuus.**
**Käyttö:**
Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.
**Standardi:**
DIN ISO 9654
**Raaka-aine:**
Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.

## Tekninen kuvaus

| | |
|---|---|
| Pään leveys | 11 mm |
| Leikkuukyky: kuparilanka - ∅ enint. | 0,3 - 1,3 mm |
| Leikkuukyky: kova lanka - ∅ enint. | 0,3 - 0,5 mm |
| Kokonaispituus | 115 mm |
| Terien pituus | 14 mm |
| Leikkuukyky: keskikova lanka - ∅ enint. | 0,3 - 1 mm |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |

| | |
|---|---|
| Leikkuuviiste | Pieni sivupinta |
| Raaka-aine | Kuulalaakeriteräs |
| Pään muoto | terävä |
| Standardi | DIN ISO 9654 |
| Kahva | Monikomponenttinen kuori |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) |
| Pinta | peilikiillotettu |
| Tuotenimen määrite | FW |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |