Garant

Kavennin, Tyyppi: SU1

Tilaustiedot

Tilausnumero	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Tuoteluokka	31E

Kuvaus

Malli:
Kutistuslaite, jossa integroitu ilmajäähdytys kutistuskohdassa.
Suurin mahdollinen kutistettavan työkalun pituus 500 mm.
Säilytystila vaihtolaipoille.
Kutistuslaite GARANT SU1.
Käyttö:
· **Muotosidonnaiseen ilmajäähdytykseen.**
· **KM- ja HSS-varsien kutistamiseen ja laajentamiseen.**
· **Kutistusalue ∅ 3–32 mm.**
Toimituksen sisältö:
· **4 vaihtolaippaa ∅ 3 – 32 mm, nro 354240.**
· **Puristusrengas.**
· **1 pari lämpösuojakäsineitä.**
Erikoistarvike:
· **Sopiva alusta nro 354291.**
· **Varavaihtolaipat nro 354240.**
· **Työkalun peruskiinnittimet nro 354225 - 354227.**
· **Jäähdytysadapteri ilmanjäähdytykselle nro 354235 - 354236.**
· **Jäähdytysyksikkö nro 354215 CU1.**

Tekninen kuvaus

Leveys	700 mm
Liitäntä	3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Teho	11 kW
Korkeus	986 mm
Paino	45 kg
Syvyys	533 mm
Sarja	SU1
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kavennin

Tarvikkeet

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm	354240 20-32
KuumuussuojakäsinepariTempDex 710 Käsineen koko 9	094630 9
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 30	354225 30
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Jäähdytysholkki4,5° kiristys-Ø:lle D1 14-16 mm	354260 14-16
Jäähdytysholkki4,5° kiristys-Ø:lle D1 10-12 mm	354265 10-12
Jäähdytysholkki4,5° kiristys-Ø:lle D1 10-12 mm	354260 10-12
Jäähdytysholkki3° kiristys-Ø:lle D1 4 mm	354268 4
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Jäähdytysholkki4,5° kiristys-Ø:lle D1 18-20 mm	354260 18-20
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Jäähdytysholkki4,5° kiristys-Ø:lle D1 6-8 mm	354260 6-8
Jäähdytysholkki4,5° kiristys-Ø:lle D1 25-32 mm	354260 25-32
KuumuussuojakäsinepariTempDex 710 Käsineen koko 11	094630 11
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Jäähdytysholkki3° kiristys-Ø:lle D1 12 mm	354268 12
Kuumuussuojakäsinepari Käsineen koko 8	094645 8
Alakaappi kutistuslaitteelle Leveys 1500 mm	354291 1500
Jäähdytysholkkiaihio	354279
Jäähdytysholkki4,5° kiristys-Ø:lle D1 3-5 mm	354260 3-5
Jäähdytysholkki4,5° kiristys-Ø:lle D1 3-5 mm	354265 3-5
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 3-5 mm	354240 3-5
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Jäähdytysholkki3° kiristys-Ø:lle D1 8 mm	354268 8
Jäähdytysholkki3° kiristys-Ø:lle D1 10 mm	354268 10
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Jäähdytysholkki3° kiristys-Ø:lle D1 5 mm	354268 5
KuumuussuojakäsinepariActivArmr® 42-474 Käsineen koko 10	094620 10
Jäähdytysholkki3° kiristys-Ø:lle D1 6 mm	354268 6
Jäähdytysholkki3° kiristys-Ø:lle D1 3 mm	354268 3
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Jäähdytysholkki4,5° kiristys-Ø:lle D1 6-8 mm	354265 6-8