BOSCH

Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 24-180LVI

Tilaustiedot

Tilausnumero	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:
Voimakas 180 mm:n kulmahiomakone:
- **Tehokas 2400 W:n moottori, pehmeä käynnistys ja käynnistysvirranrajoitin.**
- **Hyvä käyttäjän suoja Vibration Control -pää- ja lisäkahvan, KickBack-pysäytyksen ja jälleenkäynnistymissuojan ansiosta.**
- **Kääntyvä kaarikahva optimaaliseen hiontaan ja katkaisuun.**

Toimituksen sisältö:
Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, kiinnityssarjan.

Tekninen kuvaus

uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Laikan enimmäis-∅	180 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	5,5 m/s^2
Paino	5,4 kg
Valmistajamerkintä	GWS 24-180 LVI
Enimmäiskatkaisusyvyys	35 mm
Takaiskupysäytys	kyllä
Erityisominaisuus	Kääntyvä kaarikahva
Tehonkulutus	2400 W

pehmeä käynnistys	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	8500 min^{-1}
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone