KENNAMETAL

ZDET 16M520 FR-721, GH1, Tyyppi: ALU

Tilaustiedot

Tilausnumero	220820 ALU
GTIN	4059782504769
Tuoteluokka	28E

Kuvaus

Suositus:
Vaihdettaessa kääntöteriä vaihda myös ruuvit. Vararuuvit toimitetaan kääntöterien mukana.
Huomautus:
f_z arvolle $a_e = 0{,}3 \times D$.

Tekninen kuvaus

f_z esiviimeistelyyn a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
tyyppi	ALU
f_z rouhintaan enintään $a_{p\,max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
f_z viimeistelyyn a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Nirkon säde	2 mm
Teränpaksuus S	5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZDET 16M520 FR-721
Laji	GH1

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1640 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1095 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		