Garant

RDEX 1003 MOSN, HB7535, Tyyppi: INOX

Tilaustiedot

Tilausnumero	212250 INOX
GTIN	4045197303677
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:
Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.
Huomautus:
Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0{,}3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	RDEX 1003 MOSN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7535
Syöttö f_z / hammas	0,22 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm²	sopii rajoituksin	175 m/min	P
Teräs < 750 N/mm²	sopii rajoituksin	175 m/min	P
Teräs < 900 N/mm²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	soveltuu	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	sopii rajoituksin	60 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		