Garant

SNMU 14T7 ANER, HB7510, Tyyppi: ST1400



Tilaustiedot

Tilausnumero	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:
Kaksipuolinen, 2×4 särmää.
Suositus:
Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/ silitysteriin.
Huomautus:
Ohjelastuamisarvot a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
tyyppi	ST1400
Terän paksuus E	7 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SNMU 14T7 ANER
Laji	HB7510
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\,max}$	6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm²	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		