Garant

SEKT 1204 AFTN, HB735, Tyyppi: UNI



Tilaustiedot

Tilausnumero	214315 UNI
GTIN	4045197601728
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:
Ohjelastuamisarvot a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3,5 mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Terän paksuus E	4,76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SEKT 1204 AFTN
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	650 m/min	N
Teräs < 500 N/mm²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm²	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	140 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		