Garant

SEKT 1204 AFTN, HB7635, Tyyppi: INOX



Tilaustiedot

Tilausnumero	214245 INOX
GTIN	4045197302847
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:
Ohjelastuamisarvot a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3,5 mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,19 mm
tyyppi	INOX
Terän paksuus E	4,76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SEKT 1204 AFTN
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm²	sopii rajoituksin	215 m/min	P
Teräs < 750 N/mm²	sopii rajoituksin	205 m/min	P
Teräs < 900 N/mm²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	soveltuu	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		