Garant

Kierrejyrsinterä sisä- ja ulkokierteille 55°, HB7720, Kierrettä/ tuuma: 14



Tilaustiedot

Tilausnumero	218020 14
GTIN	4045197412300
Tuoteluokka	21D

Kuvaus

Malli:
Vankka kääntöterä. **Käytettävissä kaksinkertaisesti.**
· **Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.**
· **Suuri toistotarkkuus.**
Käyttö:
55° sisä- ja ulkokierteille standardin B.S84 muk.: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Toleranssiluokka Medium Class A.

Tekninen kuvaus

Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Sis-/ulkokäyttö	Ulkokierre
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteennousu	1,814 mm
Terien lkm Z	5
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Kierretyyppi	G

Kierretyyppi	BSP-LH
Kierretyyppi	BSW
Kierretyyppi	BSP
Kierretyyppi	G-LH
Kierretyyppi	BSW-LH
Kylkikulma	55 astetta
Terän koko	11 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1100 N/mm^2	0,1 mm
Syöttö f_z INOXissa < 900 N/mm^2	0,05 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm^2	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm^2	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm^2	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm^2	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm^2	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	sopii rajoituksin	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm^2	sopii rajoituksin	70 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	70 m/min	K
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		