Garant

SOMT 083604 PDER, HB7520, Tyyppi: UNI



Tilaustiedot

Tilausnumero	214954 UNI
GTIN	4045197674746
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:
Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyyden.
Huomautus:
Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0{,}3 \times D$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,4 mm
Terän paksuus E	3,6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 083604 PDER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm²	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	soveltuu	70 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		