Garant

SOMT 09T304 TR, HB7525, Tyyppi: ST900

Tilaustiedot

Tilausnumero	215069 ST900
GTIN	4045197554420
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:
Erittäin **lujat kääntöterät,** tarkkuussintrattu ja hiottu ISO-standardimittojen mukaan.
Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.
Huomautus:
Ohjelastuamisarvot arvoille a_e = 0,3×D / $a_{p\,max}$ = 5 mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,14 mm
tyyppi	ST900
Nirkon säde	0,4 mm
Terän paksuus E	3,97 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 09T304 TR
Laji	HB7525
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm²	soveltuu	360 m/min	P
Teräs < 750 N/mm²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	soveltuu	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	sopii rajoituksin	140 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	160 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		