HEDI

LED-tasovalaisin, 230 V, Tehonkulutus: 35W

Tilaustiedot

Tilausnumero	081268 35
GTIN	4003644005604
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:
Varjoton ja häikäisemätön malli, suuri valaistusalue.
Kestävä työvalaisin, kumipinnoitetut sivuosat ja viisi kallistuskulmaa kohdistukseen (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Sisäänrakennettu kantokahva, virtakytkin takasivulla. Hyväksytty jatkuvaan käyttöön sekä rakennus- ja asennustyömailla BGI 608 -määräysten mukaisesti.
Toiminto:
IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

valaisukulma säädettävä	90 astetta
valaisukulma säädettävä	35 astetta
valaisukulma säädettävä	25 astetta
valaisukulma säädettävä	15 astetta
valaisukulma säädettävä	0 astetta

Tehonkulutus	32 W
Paino	2300 g
Valovirta	4920 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 54
Nimellisjännite	230 V
Kokonaispituus	273 mm
Kokonaisleveys	256 mm
Kokonaiskorkeus	163 mm
Liitäntäkaapelin pituus	3 m
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotenimen määrite	230 V
Tuotetyyppi	Tasovalaisin