Garant

Pistoterä vasen 5°, HB7020, Pistoleveys w: 2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273686 2
GTIN	4045197502711
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Pistoleveys w	2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7020
Kulman säde R	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	vasen
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	soveltuu	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	soveltuu	60 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
Uni	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		