Itsehitsautuva eristysteippi, Leveys×pituus(mm×m): 19X9

Tilaustiedot

Tilausnumero	083655 19X9
GTIN	7891040003860
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:
3M Scotch® 23 on otsoninkestävä ja kaikkiin kaapelivaippamateriaaleihin soveltuva eteenipropeenikumiteippi, jolla on erinomaiset dielektriset ominaisuudet.
Huomautus:
3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Leveys	19 mm
Paksuus	0,76 mm
Pituus	9 m
Venymiskyky	1000 %
Väri	musta
Valmistajamerkintä	Scotch® 23
Teippityyppi	Yksisivuinen

Käyttö	Eristys
Käyttö	Tiivistys
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %
Rungon materiaali	Etyleenipropyleenikumi
Erityisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erityisominaisuus	säänkestävä
Erityisominaisuus	kosteudenkestävä
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
Vähimmäissäilyvyysaika	5 kk
lämmönkestävyys enintään	90 - 130 °C
Vetolujuus	1,4 N/mm
Lineri olemassa	kyllä
Tuotetyyppi	Teippi