Garant

Weldon-istukka, HSK-A 100 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 12mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	304410 12
GTIN	4045197289391
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:
· **RFID-/Balluff chip -poraus.**
· **HSK-työpinnat työstetty.**
GARANT: Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
Käyttö:
Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan.
Erikoistarvike:
Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.
Huomautus:
HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D_1	12 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min^{-1}
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm	309900 12