Yleismittausjalusta

Tilaustiedot

Tilausnumero	442000
GTIN	4045197204479
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:
Kauttaaltaan työstetty jalusta, hiotut tukipinnat. Prismakanta sopii akselien ja lieriönmuotoisten runkojen päälle. Yläpuolella T-ura mittauspylvään siirtämistä varten. Luja varsi. Poikkivarren mittakellonpitimessä hienosäätö.
Käyttö:
Pyörintätarkistuksiin työstökoneissa ja kiinnittimissä tai ohjauspintojen yhdensuuntaisuuden mittaamiseen.

Tekninen kuvaus

Pylvään korkeus L_2	300 mm
Jalan pituus	250 mm
Jalan leveys	60 mm
Poikkivarren pituus L_1	180 mm
Poikkivarren ∅ D_1	16 mm
Pylvään ∅ D_2	16 mm

Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Hienosäätö täydellisenä mittakellon tankoon ∅ mittakellonpidin 10 mm	440760 10
Hienosäätö täydellisenä mittakellon tankoon ∅ mittakellonpidin 8 mm	440760 8