Videoendoskooppi ilman anturia

Tilaustiedot

Tilausnumero	492924
GTIN	4045197565402
Tuoteluokka	42L

Kuvaus

Malli:
Peruslaite, 3,5 tuuman LCD-näyttö. Zoomaustila (1,5×), kuva- ja video-otokset tallennettavissa SD-muistikortille. USB- ja AV-liitäntä tiedonsiirtoon. Integroitu, uudelleenladattava litiumioniakku (3,7 V).
Toimituksen sisältö:
Tukeva, veden- ja pölynkestävä kuljetuslaukku. SD-muistikortti, verkkolaite (AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz) nro 492958, USB-tiedonsiirtokaapeli, AV-kaapeli, puhdistustarvikesarja, litiumioniakku nro 492926.
Ilman anturia.

Tekninen kuvaus

Keskitetty syvyystarkkuus	16 – 60 mm
Korkeus	38 mm
Leveys	118 mm
Näytön tarkkuus	320×240 px
Paino	0,385 kg

Pituus	207 mm
Tallennusmuoto	JPEG / AVI (30 fps)
Käyttölämpötila	0 - 50 °C
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Endoskooppi

Tarvikkeet

Litium-ioni-akku	492926
Verkkosovitin endoskooppiin	492958
Endoskooppianturi, joustava Anturin pituus 2000 mm	492938 2000